

Ventosa piatta (tonda)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13248



SPF 50 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:


- Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	50,00
Filettatura G1	G1/4"-AG



Dati di costruzione SPF 50 ED-65 G1/4-AG

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,20 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	3,5 mm
Diametro Ds	51,4 mm
Diametro Dmax(S)	53,9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248

Ventosa piatta (tonda)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13248



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	87,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	74,20 N
Peso	20,10 g
Forza laterale	44,0 N
Volume	7,955 cm <sup>3</sup>
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13248](http://www.schmalz.com/10.01.01.13248)



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13248

Typ	Numero articolo
Filtro tondo	10.07.01.00308
Copertura per ventosa	10.01.01.12837
Resistenza di flusso	10.05.04.00096
Resistenza di flusso	10.05.04.00097
Resistenza di flusso	10.05.04.00098
Resistenza di flusso	10.05.04.00099
Resistenza di flusso	10.05.04.00100
Resistenza di flusso	10.05.04.00101



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13248

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.02487



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248)

2

Ventosa piatta (tonda)

## SPF 50 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13248



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.13248

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.13248



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13248)

3