

Art.-Nr.: 10.01.01.13249



SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Rosca G1	G1/4"-HE

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo



Datos de diseño SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	33,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,5 mm
Diámetro Ds	51,4 mm
Diámetro Dmax(S)	53,9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13249

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de arranque	87,40 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	74,20 N
Peso	20,4 g
Fuerza lateral	44,0 N
Volumen	7,955 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13249

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13249**

Typ	Número de artículo
Tamiz redondo	10.07.01.00308
Funda para ventosa	10.01.01.12837

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.13249**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	10.01.06.02488

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.13249**

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.12374


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13249