




SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



Tasarım verileri SPF 50 ED-65 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	50,00
Diş G1	G1/4"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	33,20 mm
Nominal çap dn	6,10 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	3,5 mm
Çap Ds	51,4 mm
Çap Dmax(S)	53,9 mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları	

Art.-Nr.: 10.01.01.13249

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Çekme kuvveti	87,40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	74,20 N
Ağırlık	20,4 g
Yanal kuvvet	44,0 N
Cilt	7,955 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13249

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13249**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	10.07.01.00308
Vantuz kapağı	10.01.01.12837

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.13249**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	10.01.06.02488

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.13249**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	10.01.01.12374

