



SPF 60 ED-65 G1/4-AG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	60,00
Diş G1	G1/4"-M

Tasarım verileri

Yükseklik H	25,30 mm
Nominal çap dn	6,10 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	5,1 mm
Çap Ds	61,2 mm
Çap Dmax(S)	65,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SPF 60 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.13250

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Çekme kuvveti	135,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	107,00 N
Ağırlık	23,40 g
Yanal kuvvet	65,0 N
Cilt	12,669 cm ³
Boyut	60,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13250**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Vantuz kapağı	SU 60
Akış direnci	SC-SW 60 6
Akış direnci	SC-SW 80 6
Akış direnci	SC-SW 100 6
Akış direnci	SC-SW 120 6
Akış direnci	SC-SW 200 6
Akış direnci	SC-SW 240 6

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.13250**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-AG MOD

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.13250**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SPF 60 ED-65 SC050

