




SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:

- SPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)



Tasarım verileri SPF 60 ED-65 G1/4-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	60,00
Diş G1	G1/4"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	35,30 mm
Nominal çap dn	6,10 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	5,1 mm
Çap Ds	61,2 mm
Çap Dmax(S)	65,0 mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları	

Art.-Nr.: 10.01.01.13251



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Çekme kuvveti	135,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	107,00 N
Ağırlık	23,70 g
Yanal kuvvet	65,0 N
Cilt	12,669 cm ³
Boyut	60,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13251



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13251

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	10.07.01.00308
Vantuz kapağı	10.01.01.13585



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.13251

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	10.01.06.02488



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.13251

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	10.01.01.12896

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13251