

Art.-Nr.: 10.01.01.13254

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	10,00
Filetage G1	M5-F


SPF 10 ED-65 M5-IG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	18,50 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Diamètre Ds	10,5 mm
Diamètre Dmax(S)	12,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPF 10 ED-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13254

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	5,20 N
Force d'aspiration (-600mbar)	4,40 N
Poids propre	1,5 g
Force latérale	3,5 N
Volume	0,297 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13254

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13254**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 030 M5-IG
	10.01.06.03440

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.13254**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	SPF 10 ED-65 SC030
	10.01.01.12894

