

Art.-Nr.: 10.01.01.13254



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	10,00
Резьба G1	M5-F


SPF 10 ED-65 M5-IG

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPF, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	18,50 mm
Номинальный диаметр dn	3,10 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	1,0 mm
Диаметр Ds	10,5 mm
Диаметр Dmax(S)	12,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPF 10 ED-65 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13254



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8,0 mm
Сила отрыва	5,20 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,40 N
Вес	1,5 g
Поперечная сила	3,5 N
Объем	0,297 cm ³
размер	10,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13254

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.13254**

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 030 M5-IG	10.01.06.03440

Данные для заказа Износостойкие части **10.01.01.13254**

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая) SPF 10 ED-65 SC030	10.01.01.12894

