

Ventouse plate (ronde)

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	150,00
Connexion	4x8,7mm LK38,2 90°

SGF 150 HT1-60 FM1

La ventouse plate SGF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :


- Bague d'étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	36,50 mm
Hauteur H	27,70 mm
Diamètre nominal dn	14,50 mm
d2	125,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	20,0 mm
Taille du trou d3	93,0 mm
Allongement du ressort Z	3,3 mm
Diamètre Ds	148,3 mm
Espacement des trous Y1	27,0 mm
Espacement des trous X1	27,0 mm
Hauteur H5	6,00 mm
Diamètre Dmax(S)	156,0 mm
Taille du trou d5	8,7 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGF 150 HT1-60 FM1

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	2.000,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	490,0 g
Volume	64,876 cm ³
Taille	150,00
Force d'aspiration d2	730,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité
 Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13486


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486

Ventouse plate (ronde)

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Données de commande accessoires 10.01.01.13486

Typ		Nombre d'article
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Tamis (rond)	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Housses de protection	PC 150	10.01.01.13087
Couverture pour ventouse	SU 160	10.01.01.12438



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13486

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SGF	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020
Vis de fermeture sans embase	VR5-S G1/4-AG	10.08.06.00048



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486