

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	150,00
Connessione	4x8,7mm LK38,2 90°

SGF 150 HT1-60 FM1


La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	36,50 mm
Altezza H	27,70 mm
Diametro nominale dn	14,50 mm
d2	125,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	20,0 mm
Misura del foro d3	93,0 mm
Freccia elastica Z	3,3 mm
Diametro Ds	148,3 mm
Griglia forata Y1	27,0 mm
Griglia forata X1	27,0 mm
Altezza H5	6,00 mm
Diametro Dmax(S)	156,0 mm
Misura del foro d5	8,7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGF 150 HT1-60 FM1

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	2.000,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	490,0 g
Volume	64,876 cm ³
Misura	150,00
Forza di presa d2	730,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza
 Diametro del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13486



Piastra di aspirazione (tonda)

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13486

Typ		Numero articolo
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Rivestimenti di protezione	PC 150	10.01.01.13087
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13486

Typ		Numero articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SGF	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020
Vite di chiusura senza collare	VR5-S G1/4-AG	10.08.06.00048



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486