


Placa de ventosa (redonda)

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	150,00
Conexión	4x8,7mm LK38,2 90°

SGF 150 HT1-60 FM1

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:


- Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	36,50 mm
Altura H	27,70 mm
Diámetro nominal dn	14,50 mm
d2	125,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	20,0 mm
Tamaño del orificio d3	93,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,3 mm
Diámetro Ds	148,3 mm
Cuadrícula de orificios Y1	27,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	27,0 mm
Altura H5	6,00 mm
Diámetro Dmax(S)	156,0 mm
Tamaño del orificio d5	8,7 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGF 150 HT1-60 FM1



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	2.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	490,0 g
Volumen	64,876 cm ³
Tamaño	150,00
Fuerza de aspiración d2	730,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13486



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486

Placa de ventosa (redonda)

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



Datos de pedido accesorios 10.01.01.13486

Typ		Número de artículo
Válvula palpadora	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Tamiz redondo	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Fundas protectoras	PC 150	10.01.01.13087
Funda para ventosa	SU 160	10.01.01.12438



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.13486

Typ		Número de artículo
Junta anular p. placa ventosa SGF	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020
Tornillo de cierre sin reborde	VR5-S G1/4-AG	10.08.06.00048



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13486