

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	150,00
Conexión	4x8,7mm LK38,2 90°

La placa de ventosa SGF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SGF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SGF

Accesorios disponibles: válvula palpadora, tamiz redondo



Datos de diseño SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	26,50 mm
Altura H	31,90 mm
Diámetro nominal dn	14,50 mm
d2	126,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	20,0 mm
Tamaño del orificio d3	70,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,5 mm
Diámetro Ds	148,5 mm
Cuadrícula de orificios Y1	27,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13490

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	700,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	360,0 g
Volumen	119,000 cm ³
Tamaño	150,00
Fuerza de aspiración d2	730,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGF

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13490

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13490**

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Válvula palpadora	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Fundas protectoras	PC 150	10.01.01.13087
Funda para ventosa	SU 160	10.01.01.12438

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.13490**

Typ		n
Tornillo de cierre sin reborde	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Junta anular p. placa ventosa SGF	DR-SGF-HS 150 HT1-60	10.01.01.13176

