Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Art.-Nr.: 10.01.01.13490



SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	150,00
Connexion	4x8,7mm LK38,2 90°

La ventouse plate SGF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)



Données de construction SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	26,50 mm
Hauteur H	31,90 mm
Diamètre nominal dn	14,50 mm
d2	126,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	20,0 mm
Taille du trou d3	70,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	148,5 mm
Espacement des trous Y1	27,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Art.-Nr.: 10.01.01.13490

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	700,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	360,0 g
Volume	119,000 cm^3
Taille	150,00
Force d'aspiration d2	730,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.13490**

Données de commande des accessoires 10.01.01.13490

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Housses de protection	PC 150	10.01.01.13087
Couverture pour ventouse	SU 160	10.01.01.12438

Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13490

Typ		num
Vis de fermeture sans embase	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Bague d'étanch. p. vent. plate SGF	DR-SGF-HS 150 HT1-60	10.01.01.13176

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr