

Anello tenuta piastra aspiraz. SGF

DR-SGF-HS 150 EPDM-55




Art.-Nr.: 10.01.01.13491



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	150,00
Altezza H	25,90 mm

DR-SGF-HS 150 EPDM-55



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Freccia elastica Z	7,5 mm
Diametro Ds	148,5 mm
Diametro Dmax(S)	165,0 mm

Dati di costruzione DR-SGF-HS 150 EPDM-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13491

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13491



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2.000,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	111,2 g
Volume	119,000 cm ³
Misura	150,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	DR-SGF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13491

