

DR-SGF-HS 150 EPDM-55




Art.-Nr.: 10.01.01.13491



DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	150,00
Altura H	25,90 mm



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,5 mm
Diámetro Ds	148,5 mm
Diámetro Dmax(S)	165,0 mm

Datos de diseño DR-SGF-HS 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13491



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	111,2 g
Volumen	119,000 cm ³
Tamaño	150,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	DR-SGF



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13491



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13491