

Art.-Nr.: 10.01.01.13491




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	150,00
Hauteur H	25,90 mm

DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Diamètre Ds	148,5 mm
Diamètre Dmax(S)	165,0 mm



Données de construction DR-SGF-HS 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13491



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2.000,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	111,2 g
Volume	119,000 cm ³
Taille	150,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	DR-SGF



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13491

