

Art.-Nr.: 10.01.01.13492




SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

La ventouse plate SGF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)



Données de construction SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	150,00
Connexion	G1/2"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	26,50 mm
Hauteur H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Taille du trou d3	70,0 mm
Dmk	58,3 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13492

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	700,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.060,00 N
Poids propre	320,0 g
Volume	119,000 cm ³
Taille	150,00
Force d'aspiration d2	730,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGF

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité
 Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13492

**Données de commande des accessoires 10.01.01.13492**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Housses de protection	PC 150	10.01.01.13087
Couverture pour ventouse	SU 160	10.01.01.12438
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13492**

Typ		num
Vis de fermeture sans embase	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Bague d'étanch. p. vent. plate SGF	DR-SGF-HS 150 EPDM-55	10.01.01.13491


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13492