

Art.-Nr.: 10.01.01.13584




Технические данные

Attribute	Value
размер	25,00
Термостойкость	80,0 °C
Диапазон фиксации [мм]	25,0 ... 30,0 мм

SU 25

Чехол присоски SU поставляется нужного диаметра.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Наружный диаметр D	28,00 mm
Внутренний диаметр d	3,00 mm

Конструктивные данные SU 25



Art.-Nr.: 10.01.01.13584



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0,3 g
размер	25,00
Семейство продуктов	SU
Диапазон фиксации [мм]	25,0 ... 30,0 мм

Note: In vertical applications with a suction plate or cup, the lateral force sinks by up to 70%. The vacuum generator must be able to provide 10% more suction power



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13584

