




Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	25,00
Resistenza alla temperatura	80,0 °C
Campo di tenuta [mm]	25,0 ... 30,0 mm

SU 25

Il rivestimento ventose SU viene fornito con la diametri desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	28,00 mm
Diametro interno d	3,00 mm

Dati di costruzione SU 25

Art.-Nr.: 10.01.01.13584



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,3 g
Misura	25,00
Famiglia di prodotti	SU
Campo di tenuta [mm]	25,0 ... 30,0 mm

Nota: nelle applicazioni verticali con piastra o ventosa, la forza laterale diminuisce fino al 70%. Il generatore di vuoto deve essere in grado di fornire una prestazione di aspirazione superiore del 10%.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13584

