

Плоская присоска (круглая)
SFF 15 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13746



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	15,00
Количество складок	0,0

SFF 15 SI-55 SC040



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,70 mm
Высота H	12,50 mm
Диаметр головки Dk	13,0 mm
Внутренний диаметр d1	10,4 mm
Внутренний диаметр d	7,50 mm
Ход пружины Z	1,0 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Высота H3	6,80 mm
Диаметр Dmax(S)	16,0 mm

Конструктивные данные SFF 15 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13746

Плоская присоска (круглая)
SFF 15 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13746



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Сила отрыва	5,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,80 N
Вес	0,9 g
Объем	0,599 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13746



Данные для заказа Аксессуары **10.01.01.13746**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13746