

Aspiratore piatto (tondo)

# SFF 15 SI-55 SC040


Art.-Nr.: 10.01.01.13746



SFF 15 SI-55 SC040

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0



Dati di costruzione SFF 15 SI-55 SC040

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	12,50 mm
Diametro della testa Dk	13,0 mm
Diametro interno d1	10,4 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Altezza H3	6,80 mm
Diametro Dmax(S)	16,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13746

1

Aspiratore piatto (tondo)

## SFF 15 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13746



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippali	SC 040
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di strappo	5,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,80 N
Peso	0,90 g
Volume	0,599 cm <sup>3</sup>
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13746](http://www.schmalz.com/10.01.01.13746)



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13746

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04346
Schmalz-Connector	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13746](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13746)

2