

Düz vantuz (yuvarlak)

## SFF 40 SI-55 SC050




Art.-Nr.: 10.01.01.13750



SFF 40 SI-55 SC050

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Boyut                      | 40.00        |
| Körük Sayısı               | 0.0          |



Tasarım verileri SFF 40 SI-55 SC050

### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 6.60 mm  |
| Yükseklik H  | 19.00 mm |
| Kafa çapı Dk | 21.9 mm  |
| İç çap d1    | 17.1 mm  |
| İç çap d     | 11.40 mm |
| Yay stroku Z | 2.7 mm   |
| Çap Ds       | 40.0 mm  |
| Yükseklik H3 | 9.50 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 42.0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13750](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13750)

Art.-Nr.: 10.01.01.13750

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi                    | SC 050                |
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55.0 Shore A          |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 45.0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 47.40 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 47.40 N               |
| Ağırlık                            | 6.7 g                 |
| Cilt                               | 4.331 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 40.00                 |
| Körük Sayısı                       | 0.0                   |
| Ürün ailesi                        | SFF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13750](http://www.schmalz.com/10.01.01.13750)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13750**

| Typ               | Ürün numarası        |
|-------------------|----------------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 050 G1/4-AG SW410 |
| Schmalz-Konnektör | SC 050 G1/4-IG SW410 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13750](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13750)