

Art.-Nr.: 10.01.01.13774



PFYN 95 HT1-60 G1/4-AG


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A                        |
| Misura                          | 95,00                               |
| Attacco del vuoto               | G1/4"-AG                            |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                           |

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 95 HT1-60 G1/4-AG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 25,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 5,50 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 6,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 95,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 102,0 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13774

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 60,0 Shore A                        |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                              |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 200,0 mm                            |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 350,00 N                            |
| Peso                                       | 102,20 g                            |
| Volume                                     | 35,000 cm <sup>3</sup>              |
| Misura                                     | 95,00                               |
| Numero di pieghe                           | 0,0                                 |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                                |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13774](http://www.schmalz.com/10.01.01.13774)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13774**

| Typ                            | Numero articolo                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N009 G1/4-AG<br>10.01.01.10097 |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.13774**

| Typ                       | Numero articolo                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 95 HT1-60 N009 M10x1.25-IG<br>10.01.01.13160 |

