

Ventosa plana (redonda)

## PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

Art.-Nr.: 10.01.01.13783




### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A             |
| Tamaño                        | 1,50                     |

PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

### Datos de diseño



| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H                 | 2,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 1,8 mm  |
| Diámetro interior d      | 1,20 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 0,1 mm  |
| Diámetro Ds              | 1,5 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 1,8 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13783](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13783)

Art.-Nr.: 10.01.01.13783

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Familia de boquillas             | N 002                    |
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A             |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 2,0 mm                   |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,06 N                   |
| Peso                             | 0,10 g                   |
| Volumen                          | 0,003 cm <sup>3</sup>    |
| Tamaño                           | 1,50                     |
| Familia de productos             | PFG                      |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13783](http://www.schmalz.com/10.01.01.13783)

**Artículo descatalogado**

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2026**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.01.14016 SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010**

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13783**

| Typ                             | Número de artículo     |
|---------------------------------|------------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N002 M3-AG DN70 |
|                                 | 10.01.01.00314         |

