

Art.-Nr.: 10.01.01.13794



SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

**Données techniques**


| Attribut                       | Valeur                         |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Matériau de la ventouse        | Matériau haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                   |
| Taille                         | 300,00                         |
| Connexion                      | G1/2"-F                        |

La ventouse plate SGF (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)



Données de construction SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L2              | 76,00 mm |
| Hauteur H                | 26,80 mm |
| d2                       | 272,3 mm |
| Filetage G1              | G1/2"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 14,5 mm  |
| Filetage G2              | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG2 | 14,5 mm  |
| Longueur du filetage LG3 | 12,0 mm  |
| Taille du trou d3        | 170,0 mm |
| Dmk                      | 58,3 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13794

**Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 12,0 mm                       |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 2.400,0 mm                    |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 4.240,00 N                    |
| Volume                                     | 573,000 cm <sup>3</sup>       |
| Taille                                     | 300,00                        |
| Force d'aspiration d2                      | 3.480,00 N                    |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                           |
| Famille de produits                        | SGF                           |

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité  
 Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.13794](http://www.schmalz.com/10.01.01.13794)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.13794**

| Typ                      |                              | num            |
|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Tamis (rond)             | SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06 | 10.07.01.00110 |
| Palpeur mécanique        | TV G1/4-AG 13                | 10.05.10.00061 |
| Flexolink HD             | FLK-HD G1/2-IG               | 10.07.06.00242 |
| Flexolink HD             | FLK-HD G1/4-IG               | 10.07.06.00241 |
| Flexolink HD             | FLK-HD G3/8-AG               | 10.07.06.00235 |
| Couverture pour ventouse | SU 300                       | 10.01.01.12843 |
| Housses de protection    | PC 300                       | 10.01.01.13091 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.13794**

| Typ                          |               | num            |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Vis de fermeture sans embase | VRS-S G1/4-AG | 10.08.06.00048 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13794](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13794)