




SUF 1.5 NBR-55 SC010

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 1,50                   |



## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore  |
|-------------------------|---------|
| Altezza H2              | 2,00 mm |
| Altezza H               | 2,60 mm |
| Diametro della testa Dk | 2,5 mm  |
| Diametro interno d      | 1,50 mm |
| Freccia elastica Z      | 0,1 mm  |
| Diametro Ds             | 1,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 1,7 mm  |

Dati di costruzione SUF 1.5 NBR-55 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.13937

**Dati tecnici**

| Attributo                         | Valore                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa           | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]   | 55,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)      | 2,0 mm                 |
| Forza di strappo                  | 0,08 N                 |
| Forza di presa (-600 mbar)        | 0,08 N                 |
| Peso                              | 0,0 g                  |
| Volume                            | 0,001 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                            | 1,50                   |
| Famiglia di prodotti              | SUF                    |
| Famiglia di nipples d'interfaccia | SC010                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13937](http://www.schmalz.com/10.01.01.13937)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13937**

| Typ               |              | codice articolo |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249  |

