

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 1.5 NBR-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13937



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	1.50

SUF 1.5 NBR-55 SC010



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2.00 mm
Yükseklik H	2.60 mm
Kafa çapı Dk	2.5 mm
İç çap d	1.50 mm
Yay stroku Z	0.1 mm
Çap Ds	1.5 mm
Çap Dmax(S)	1.7 mm

Tasarım verileri SUF 1.5 NBR-55 SC010



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13937

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 1.5 NBR-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13937



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2.0 mm
Çekme kuvveti	0.08 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.08 N
Ağırlık	0.0 g
Cilt	0.001 cm ³
Boyut	1.50
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC010

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13937



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13937

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13937