


Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 2 NBR-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13938



SUF 2 NBR-55 SC010

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	2,00



Tasarım verileri SUF 2 NBR-55 SC010

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2,00 mm
Yükseklik H	3,50 mm
Kafa çapı Dk	4,2 mm
İç çap d	1,40 mm
Yay stroku Z	0,2 mm
Çap Ds	2,0 mm
Çap Dmax(S)	2,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13938

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 2 NBR-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13938



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2,0 mm
Çekme kuvveti	0,15 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Ağırlık	0,04 g
Cilt	0,002 cm ³
Boyut	2,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC010

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13938



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.13938

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13938