


SUF 4 NBR-55 SC010

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	4,00



Données de construction

Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	3,50 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d	1,40 mm
Allongement du ressort Z	0,4 mm
Diamètre Ds	4,0 mm
Diamètre Dmax(S)	4,7 mm

Données de construction SUF 4 NBR-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13939

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,40 N
Poids propre	0,04 g
Volume	0,005 cm ³
Taille	4,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC010

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.13939**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

