



Art.-Nr.: 10.01.01.13940



SUF 5 NBR-55 SC020

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	5.00



Конструктивные данные SUF 5 NBR-55 SC020

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.30 mm
Высота H	5.50 mm
Диаметр головки Dk	6.7 mm
Внутренний диаметр d1	4.7 mm
Внутренний диаметр d	3.10 mm
Ход пружины Z	0.5 mm
Диаметр Ds	5.0 mm
Высота H3	3.00 mm
Диаметр Dmax(S)	5.7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13940



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8.0 mm
Сила отрыва	0.90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0.90 N
Вес	0.1 g
Объем	0.013 cm ³
размер	5.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC020

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13940



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.13940

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Соединитель Schmalz SC 020 M5-IG	10.01.06.04306

