

Ventosa plana (redonda)

SUF 30 NBR-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13949



SUF 30 NBR-55 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,80 mm
Altura H	11,70 mm
Diámetro de la cabeza Dk	18,6 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Altura H3	6,70 mm
Diámetro Dmax(S)	33,3 mm

Datos de diseño SUF 30 NBR-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13949

Art.-Nr.: 10.01.01.13949

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	35,0 mm
Fuerza de arranque	34,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	34,00 N
Peso	4,0 g
Volumen	1,600 cm ³
Tamaño	30,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC040

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13949

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13949**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

