

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 30 NBR-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13949



SUF 30 NBR-55 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	30.00



Tasarım verileri SUF 30 NBR-55 SC040

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.80 mm
Yükseklik H	11.70 mm
Kafa çapı Dk	18.6 mm
İç çap d1	10.5 mm
İç çap d	7.00 mm
Yay stroku Z	3.0 mm
Çap Ds	30.0 mm
Yükseklik H3	6.70 mm
Çap Dmax(S)	33.3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13949

Art.-Nr.: 10.01.01.13949

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	35.0 mm
Çekme kuvveti	34.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	34.00 N
Ağırlık	4.0 g
Cilt	1.600 cm ³
Boyut	30.00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC040

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13949

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13949**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

