


Art.-Nr.: 10.01.01.13949



SUF 30 NBR-55 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	30.00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.80 mm
Высота H	11.70 mm
Диаметр головки Dk	18.6 mm
Внутренний диаметр d1	10.5 mm
Внутренний диаметр d	7.00 mm
Ход пружины Z	3.0 mm
Диаметр Ds	30.0 mm
Высота H3	6.70 mm
Диаметр Dmax(S)	33.3 mm

Конструктивные данные SUF 30 NBR-55 SC040



Плоская присоска (круглая)
SUF 30 NBR-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13949



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35.0 mm
Сила отрыва	34.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	34.00 N
Вес	4.0 g
Объем	1.600 cm ³
размер	30.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC040

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13949



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.13949

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13949