


Ventosa plana (redonda)

SUF 40 NBR-55 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.13951



SUF 40 NBR-55 SC050

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	6,80 mm
Altura H	16,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,8 mm
Diámetro interior d1	17,2 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Altura H3	9,30 mm
Diámetro Dmax(S)	44,0 mm

Datos de diseño SUF 40 NBR-55 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13951

Art.-Nr.: 10.01.01.13951

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de arranque	61,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	61,00 N
Peso	8,50 g
Volumen	3,800 cm ³
Tamaño	40,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC050

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13951

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13951**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308

