

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13956



### Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	90.00

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Vantuz SUF (elastomer parç a + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parç alar: vantuz SUF, konektör SC

### Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	18.50 mm
Diş G1	M10x1.25-F
Diş uzunluđu LG1	6.0 mm
Yay stroku Z	7.0 mm
Çap D <sub>s</sub>	90.0 mm
Çap D <sub>max</sub> (S)	98.1 mm

Tasarım verileri SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956)

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13956



### Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	150.0 mm
Çekme kuvveti	328.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	328.00 N
Ağırlık	90.5 g
Cilt	34.300 cm <sup>3</sup>
Boyut	90.00
Ürün ailesi	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13956](http://www.schmalz.com/10.01.01.13956)



### Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.13956

Typ	Ürün numarası
Temas Valfi	TVN G1/4-AG 9 N009
	10.05.10.00065



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956)