

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 1.5 SI-55 SC010




Art.-Nr.: 10.01.01.13959



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 1,50 |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |

SUF 1.5 SI-55 SC010



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|-------------------------|---------|
| Altezza H2 | 2,00 mm |
| Altezza H | 2,60 mm |
| Diametro della testa Dk | 2,5 mm |
| Diametro interno d | 1,50 mm |
| Freccia elastica Z | 0,1 mm |
| Diametro Ds | 1,5 mm |
| Diametro Dmax(S) | 1,7 mm |

Dati di costruzione SUF 1.5 SI-55 SC010



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13959

Art.-Nr.: 10.01.01.13959

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 2,0 mm |
| Forza di strappo | 0,08 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,08 N |
| Peso | 0,0 g |
| Volume | 0,001 cm ³ |
| Misura | 1,50 |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Famiglia di nipples d'interfaccia | SC010 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13959

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13959**

| Typ | | codice articolo |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249 |

