


Art.-Nr.: 10.01.01.13967



SUF 15 SI-55 SC030

## 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
材質種類	FDA対応



## デザインデータ

高さ H2	4.30 mm
高さ H	8.90 mm
ヘッド径 Dk	9.8 mm
内径 d1	7.3 mm
内径 d	5.30 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
径 Ds	15.0 mm
高さ H3	5.80 mm
径 Dmax(S)	16.8 mm

デザインデータ SUF 15 SI-55 SC030

# フラット真空吸着パッド SUF 15 SI-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.13967

## 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	9.00 N
吸着力 (-600mbar)	9.00 N
質量	0.73 g
ボリウム	0.220 cm <sup>3</sup>
サイズ	15.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC030

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## 発注データ アクセサリ 10.01.01.13967

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307