




SUF 15 SI-55 SC030



Données de construction SUF 15 SI-55 SC030

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,30 mm
Hauteur H	8,90 mm
Diamètre de la tête Dk	9,8 mm
Diamètre intérieur d1	7,3 mm
Diamètre intérieur d	5,30 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Hauteur H3	5,80 mm
Diamètre Dmax(S)	16,8 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13967

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	9,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	9,00 N
Poids propre	0,73 g
Volume	0,220 cm ³
Taille	15,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC030

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13967

**Données de commande accessoires 10.01.01.13967**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

