

Aspiratore piatto (tondo)

## SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13978



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	90,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,50 mm
Filettatura G1	M10x1,25-IG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Freccia elastica Z	7,0 mm
Diametro Ds	90,0 mm
Diametro Dmax(S)	98,1 mm

Dati di costruzione SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13978](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13978)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.13978

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	150,0 mm
Forza di strappo	328,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	328,00 N
Peso	90,5 g
Volume	34,300 cm <sup>3</sup>
Misura	90,00
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13978](http://www.schmalz.com/10.01.01.13978)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13978**

Typ		codice articolo
Valvola ad impulsi	TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065

