




SUF 1.5 HT1-60 SC010

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	1,50



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	2,60 mm
Diamètre de la tête Dk	2,5 mm
Diamètre intérieur d	1,50 mm
Allongement du ressort Z	0,1 mm
Diamètre Ds	1,5 mm
Diamètre Dmax(S)	1,7 mm

Données de construction SUF 1.5 HT1-60 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13981

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force de rupture	0,08 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,08 N
Poids propre	0,0 g
Volume	0,001 cm ³
Taille	1,50
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC010

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13981

**Données de commande des accessoires 10.01.01.13981**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249

