


## Données techniques

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 2,00                          |

SUF 2 HT1-60 SC010



## Données de construction

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur H2               | 2,00 mm |
| Hauteur H                | 3,50 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 4,2 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 1,40 mm |
| Allongement du ressort Z | 0,2 mm  |
| Diamètre Ds              | 2,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 2,4 mm  |

Données de construction SUF 2 HT1-60 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13982

**Données techniques**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse           | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 60,0 Shore A                  |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 2,0 mm                        |
| Force de rupture                 | 0,15 N                        |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 0,15 N                        |
| Poids propre                     | 0,04 g                        |
| Volume                           | 0,002 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                           | 2,00                          |
| Famille de produits              | SUF                           |
| Famille d'insert d'interface     | SC010                         |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.13982**

| Typ               |              | Nombre d'article |
|-------------------|--------------|------------------|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249   |

