


フラット真空吸着パッド

# SUF 20 HT1-60 SC030

Art.-Nr.: 10.01.01.13991



SUF 20 HT1-60 SC030



デザインデータ SUF 20 HT1-60 SC030

## 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	20.00

## デザインデータ

高さ H2	4.30 mm
高さ H	9.50 mm
ヘッド径 Dk	12.5 mm
内径 d1	7.3 mm
内径 d	5.30 mm
スプリングストローク Z	2.0 mm
径 Ds	20.0 mm
高さ H3	5.80 mm
径 Dmax(S)	22.8 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13991](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13991)

Art.-Nr.: 10.01.01.13991

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	15.00 N
吸着力 (-600mbar)	15.00 N
質量	1.50 g
ボリューム	0.500 cm <sup>3</sup>
サイズ	20.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC030

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.13991

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307