



Art.-Nr.: 10.01.01.13992



SUF 25 HT1-60 SC040



Dati di costruzione SUF 25 HT1-60 SC040

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	25,00

Dati di costruzione

Altezza H2	4,80 mm
Altezza H	11,20 mm
Diametro della testa Dk	15,5 mm
Diametro interno d1	10,5 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Altezza H3	6,70 mm
Diametro Dmax(S)	28,2 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13992

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	23,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	23,00 N
Peso	2,50 g
Volume	0,900 cm ³
Misura	25,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippoli d'interfaccia	SC040

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13992**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

