


Ventosa plana (redonda)

SUF 25 HT1-60 SC040


Art.-Nr.: 10.01.01.13992



SUF 25 HT1-60 SC040

Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	25,00



Datos de diseño

Altura H2	4,80 mm
Altura H	11,20 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,5 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	25,0 mm
Altura H3	6,70 mm
Diámetro Dmax(S)	28,2 mm

Datos de diseño SUF 25 HT1-60 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13992

Art.-Nr.: 10.01.01.13992

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	23,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	23,00 N
Peso	2,50 g
Volumen	0,900 cm ³
Tamaño	25,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC040

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13992**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

