


フラット真空吸着パッド

# SUF 25 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.13992



SUF 25 HT1-60 SC040



デザインデータ SUF 25 HT1-60 SC040

## 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00

## デザインデータ

高さ H2	4.80 mm
高さ H	11.20 mm
ヘッド径 Dk	15.5 mm
内径 d1	10.5 mm
内径 d	7.00 mm
スプリングストローク Z	2.5 mm
径 Ds	25.0 mm
高さ H3	6.70 mm
径 Dmax(S)	28.2 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13992](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13992)

Art.-Nr.: 10.01.01.13992

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	25.0 mm
離脱力	23.00 N
吸着力 (-600mbar)	23.00 N
質量	2.50 g
ボリューム	0.900 cm <sup>3</sup>
サイズ	25.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC040

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.13992

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482