



Art.-Nr.: 10.01.01.13993



SUF 30 HT1-60 SC040



Конструктивные данные SUF 30 HT1-60 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	30,00

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,80 mm
Высота H	11,70 mm
Диаметр головки Dk	18,6 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
Внутренний диаметр d	7,00 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	30,0 mm
Высота H3	6,70 mm
Диаметр Dmax(S)	33,3 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.13993



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Сила отрыва	34,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	34,00 N
Вес	4,0 g
Объем	1,600 cm ³
размер	30,00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC040

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13993

Данные для заказа Аксессуары **10.01.01.13993**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

