


Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 4 NBR-ESD-55 SC010




Art.-Nr.: 10.01.01.14020



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	4,00

SUF 4 NBR-ESD-55 SC010



Tasarım verileri

Yükseklik H2	2,00 mm
Yükseklik H	3,50 mm
Kafa çapı Dk	4,2 mm
İç çap d	1,40 mm
Yay stroku Z	0,4 mm
Çap Ds	4,0 mm
Çap Dmax(S)	4,7 mm

Tasarım verileri SUF 4 NBR-ESD-55 SC010



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14020

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 4 NBR-ESD-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14020



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8,0 mm
Çekme kuvveti	0,40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,40 N
Ağırlık	0,04 g
Cilt	0,005 cm ³
Boyut	4,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC010

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14020

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14020