


Ventosa plana (redonda)

SUF 4 NBR-ESD-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.14020



Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	4,00

SUF 4 NBR-ESD-55 SC010



Datos de diseño

Altura H2	2,00 mm
Altura H	3,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	4,2 mm
Diámetro interior d	1,40 mm
Recorrido de resorte Z	0,4 mm
Diámetro Ds	4,0 mm
Diámetro Dmax(S)	4,7 mm

Datos de diseño SUF 4 NBR-ESD-55 SC010



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14020

Art.-Nr.: 10.01.01.14020

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,0 mm
Fuerza de arranque	0,40 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,04 g
Volumen	0,005 cm ³
Tamaño	4,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC010

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14020**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

