

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 5 NBR-ESD-55 SC020




Art.-Nr.: 10.01.01.14022



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	5,00

SUF 5 NBR-ESD-55 SC020



Tasarım verileri

Yükseklik H2	2,30 mm
Yükseklik H	5,50 mm
Kafa çapı Dk	6,7 mm
İç çap d1	4,7 mm
İç çap d	3,10 mm
Yay stroku Z	0,5 mm
Çap Ds	5,0 mm
Yükseklik H3	3,00 mm
Çap Dmax(S)	5,7 mm

Tasarım verileri SUF 5 NBR-ESD-55 SC020



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14022

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 5 NBR-ESD-55 SC020



Art.-Nr.: 10.01.01.14022



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8,0 mm
Çekme kuvveti	0,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,90 N
Ağırlık	0,14 g
Cilt	0,013 cm ³
Boyut	5,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC020

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14022

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Schmalz-Konnektör SC 020 M5-IG	10.01.06.04306



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14022