

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 10 NBR-ESD-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.14028



SUF 10 NBR-ESD-55 SC030

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	10,00



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,30 mm
Yükseklik H	8,40 mm
Kafa çapı Dk	9,5 mm
İç çap d1	7,3 mm
İç çap d	5,30 mm
Yay stroku Z	1,0 mm
Çap Ds	10,0 mm
Yükseklik H3	5,80 mm
Çap Dmax(S)	11,2 mm

Tasarım verileri SUF 10 NBR-ESD-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14028

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 10 NBR-ESD-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14028



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Çekme kuvveti	4,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4,00 N
Ağırlık	0,46 g
Cilt	0,070 cm ³
Boyut	10,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC030

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14028



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14028

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Konnektör SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14028