

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 10 SI-CO-55 SC030


Art.-Nr.: 10.01.01.14029



SUF 10 SI-CO-55 SC030

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	10,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,30 mm
Altezza H	8,40 mm
Diametro della testa Dk	9,5 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
Diametro interno d	5,30 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Altezza H3	5,80 mm
Diametro Dmax(S)	11,2 mm

Dati di costruzione SUF 10 SI-CO-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14029

1

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 10 SI-CO-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14029



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di strappo	4,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,00 N
Peso	0,46 g
Volume	0,070 cm ³
Misura	10,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippali d'interfaccia	SC030

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14029



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14029

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	10.01.06.04307



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14029

2